



75663693

IP20



### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitleme modu sıva altı montaj

#### Fonksiyonlar

Zamanlayıcılar oda ısı zamanlayıcısı ve 2 hafta zamanlayıcı işlevleriyle

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

#### Kontroller ve göstergeler

Buton sayısı 3

Operasyon anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

#### Boyutlar

Yükseklik 128.6 mm

Genişlik 88.5 mm

#### Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

#### LED kontrolü

LED mavi işletim LED ve 6 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)

#### Ayarlar

parametreleştirme tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

#### Dahil olan aksesuarlar

Kutu tekli duvar kutularına kurulum için

#### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 8

Ürün tipi: ürün tipi: B.IQ

Kontrol tek oda ayrı kumandası için

#### Yazılım

**Emniyet**

Koruma

sökme korumalı

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

**Kimlik**

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

Sürüm sorunu

2.6

ana tasarım hattı

KNX - Berker B.IQ

Sekonder tasarım hatları

B.IQ, KNX

**Kullanma talimatları**

bilgilendirme metni

IR Radyo el vericisi sipariş no 2779 bakınız ev elektroniği.