




75663726



### 3lü sıcaklık sensörü gösterge, Q.1/Q.3, antrasit kadifemsi

#### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Fonksiyon anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostati işlevleri için ; valf koruma işleviyle

Zamanlayıcılar oda ısı zamanlayıcısıyla

Çalışma modu kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Dim alan karartma

Buton sayısı 3

Operasyon anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi ; kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametrelendirilebilir

Gösterge / ekran simge göstergeli LC ekran ; işletim kipi, kontrol ünitesi kilitleme, oda/dış mekan ısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi

buton / push-buton 2 ek gösterge düğmesiyle

#### Bağlanabilirlik

kodlama düğmeli kilit işlevli

#### Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 56.4 x 26.8 mm

Yükseklik 123.2 mm

Genişlik 70.8 mm

#### Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

#### Ekran

Ekran ile Evet

#### LED kontrolü

LED beyaz işletim LED ve 6 turuncu durum LEDleri ile

#### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

parametreleřtirme

tek ve iki düğmeli iřletim parametreleřtirilebilir ;  
Varlık düğmesi ek iřlev için parametreleřtirilebilir ;  
son kullanıcı ekran gösterimi parametreleřtirilebilir

Programlama

ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir

### Teslimat kapsamı

Bus baęlantısı dahil

Evet

### Ekipman

Çalıřtırma noktalarının sayısı

8

Hırsızlıęa/demontaj korumasına sahip

Evet

Yapılandırma türü

Beschriftungsfeld(er) - Folie

Ürün tipi:

ürün tipi: basma düğme üçlü

Isıtma

yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya  
soğutma kipi için

Kontrol

tek oda ayrı kumandası için ; maksimum 2 kontrol  
devresinin sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta)  
kontrolü için ; ısıtma / soğutma ünitesi ön ayarları  
için kontrol parametresi

### Yazılım

güncelleme

flash-controller teknolojisiyle

### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained

No

Koruma

sökme korumalı

Alarm

veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte baęlantı  
kesildikten sonra alarm telegramı

### Kullanım kořulları

çalıřtırma sıcaklıęı

-5...45 °C

Sıcaklık

dahili ve/veya harici sensörle ortalama deęer  
oluřturarak ısı ölçümü

### Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı

KNX - Berker Q.1/Q.3

Sekonder tasarım hatları

KNX ; Q.1