




75663726



3lü sıcaklık sensörü gösterge, Q.1/Q.3, antrasit kadifemsi

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Fonksiyon anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostati işlevleri için ; valf koruma işleviyle

Zamanlayıcılar oda ısı zamanlayıcısıyla

Çalışma modu kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Dim alan karartma

Buton sayısı 3

Operasyon anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi ; kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametreleştirilebilir

Gösterge / ekran simge göstergeli LC ekran ; işletim kipi, kontrol ünitesi kilitlenme, oda/dış mekan ısısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi

buton / push-buton 2 ek gösterge düğmesiyle

Bağlanabilirlik

kodlama düğmeli kilit işlevli

Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 56.4 x 26.8 mm

Yükseklik 123.2 mm

Genişlik 70.8 mm

Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

Ekran

Ekran ile Evet

LED kontrolü

LED beyaz işletim LED ve 6 turuncu durum LEDleri ile

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

parametreleřtirme

tek ve iki düğmeli iřletim parametreleřtirilebilir ;
Varlık düğmesi ek iřlev için parametreleřtirilebilir ;
son kullanıcı ekran gösterimi parametreleřtirilebilir

Programlama

ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir

Teslimat kapsamı

Bus baęlantısı dahil

Evet

Ekipman

Çalıřtırma noktalarının sayısı

8

Hırsızlıęa/demontaj korumasına sahip

Evet

Yapılandırma türü

Beschriftungsfeld(er) - Folie

Ürün tipi:

ürün tipi: basma düğme üçlü

Isıtma

yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya
soğutma kipi için

Kontrol

tek oda ayrı kumandası için ; maksimum 2 kontrol
devresinin sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta)
kontrolü için ; ısıtma / soğutma ünitesi ön ayarları
için kontrol parametresi

Yazılım

güncelleme

flash-controller teknolojisiyle

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained

No

Koruma

sökme korumalı

Alarm

veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte baęlantı
kesildikten sonra alarm telegramı

Kullanım kořulları

çalıřtırma sıcaklıęı

-5...45 °C

Sıcaklık

dahili ve/veya harici sensörle ortalama deęer
oluřturarak ısı ölçümü

Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı

KNX - Berker Q.1/Q.3

Sekonder tasarım hatları

KNX ; Q.1