



75663726



3lü sıcaklık sensörü gösterge, Q.1/Q.3, antrasit kadifemsi

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Zamanlayıcılar oda ısı zamanlayıcısıyla

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 3

Operasyon anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 56.4 x 26.8 mm

Yükseklik 123.2 mm

Genişlik 70.8 mm

Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

Ekran

Ekran ile Evet

LED kontrolü

LED beyaz işletim LED ve 6 turuncu durum LEDleri ile

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

parametreleştirme tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Evet

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 8

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Yapılandırma türü Beschriftungsfeld(er) - Folie

Ürün tipi: ürün tipi: basma düğme üçlü

Kontrol tek oda ayrı kumandası için

Yazılım

güncelleme flash-controller teknolojisiyle

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Koruma sökme korumalı

Alarm veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Kimlik

Ürün ailesi ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı KNX - Berker Q.1/Q.3

Sekonder tasarım hatları KNX, Q.1