



75663770



Termostatlı 3'lü buton, ekran, K.1

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Fonksiyon valf koruma işleviyle ; anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostati işlevleri için

Zamanlayıcılar oda ısı zamanlayıcısıyla

Çalışma modu kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Dim alan karartma

Buton sayısı 3

Operasyon kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametrelendirilebilir ; anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

Gösterge / ekran simge göstergeli LC ekran ; işletim kipi, kontrol ünitesi kilitleme, oda/dış mekan ısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi

buton / push-buton 2 ek gösterge düğmesiyle

Bağlanabilirlik

kodlama düğmeli kilit işlevli

Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 66.8 x 24.9 mm

Yükseklik 111.1 mm

Genişlik 70.9 mm

Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

Ekran

Ekran ile Evet

Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

LED kontrolü

LED beyaz işletim LED ve 6 kırmızı durum LED ile

Baęlantı

Veri yolu baęlantı ünitesi

sıva altı montaj veri yolu kupař ünitesi

Ayarlar

parametreleřtirme	tek ve iki düęmeli iřletim parametreleřtirilebilir ; Varlık düęmesi ek iřlev için parametreleřtirilebilir ; son kullanıcı ekran gösterimi parametreleřtirilebilir
Programlama	ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir

Teslimat kapsamı

Bus baęlantısı dahil	Hayır
----------------------	-------

Ekipman

Çalıřtırma noktalarının sayısı	8
Hırsızlıęa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Ürün tipi:	ürün tipi: basma düęme üçlü
Isıtma	yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soęutma kipi için
Kontrol	ısıtma / soęutma ünitesi ön ayarları için kontrol para- metresi ; tek oda ayrı kumandası için ; maksimum 2 kontrol devresinin sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2- nokta) kontrolü için

Yazılım

güncelleme	flash-controller teknolojisiyle
------------	---------------------------------

Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained	No
Koruma	sökme korumalı
Alarm	veri yolu kupař ünitesi 1 bit veya 1 byte baęlantı kesildikten sonra alarm telegramı

Kullanım kořulları

çalıřtırma sıcaklıęı	-5...45 °C
Sıcaklık	dahili ve/veya harici sensörle ortalama deęer oluřturarak ısı ölçümü

Kimlik

Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düęmeler
ana tasarım hattı	KNX - Berker K.1/K.5
Sekonder tasarım hatları	KNX ; Berker K.1