



75663773



Termostatlı 3'lü butonu, ekran, K.5, paslanmaz,çelik

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Zamanlayıcılar oda ısı zamanlayıcısıyla

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 3

Operasyon anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 66.8 x 24.9 mm

Yükseklik 111.1 mm

Genişlik 70.9 mm

Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

Ekran

Ekran ile Evet

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

LED kontrolü

LED beyaz işletim LED ve 6 kırmızı durum LED ile

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi siva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

Ayarlar

parametreleştirme tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	8
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Ürün tipi:	ürün tipi: basma düğme üçlü
Kontrol	tek oda ayrı kumandası için

Yazılım

güncelleme	flash-controller teknolojisiyle
------------	---------------------------------

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
Koruma	sökme korumalı
Alarm	veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
----------------------	------------

Kimlik

Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
ana tasarım hattı	KNX - Berker K.1/K.5
Sekonder tasarım hatları	KNX, Berker K.5