



75663773



Termostatlı 3'lü butonu, ekran, K.5, paslanmaz,çelik

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Fonksiyon valf koruma işleviyle ; anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostati işlevleri için

Zamanlayıcılar oda ısı zamanlayıcısıyla

Çalışma modu kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Dim alan karartma

Buton sayısı 3

Operasyon anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi ; kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametreleştirilebilir

Gösterge / ekran simge göstergeli LC ekran ; işletim kipi, kontrol ünitesi kilitleme, oda/dış mekan ısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi

buton / push-buton 2 ek gösterge düğmesiyle

Bağlanabilirlik

kodlama düğmeli kilit işlevli

Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 66.8 x 24.9 mm

Yükseklik 111.1 mm

Genişlik 70.9 mm

Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

Ekran

Ekran ile Evet

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

LED kontrolü

LED beyaz işletim LED ve 6 kırmızı durum LED ile

Baęlantı

Veri yolu baęlantı ünitesi

sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

Ayarlar

parametreleřtirme

tek ve iki düęmeli iřletim parametreleřtirilebilir ;
Varlık düęmesi ek iřlev için parametreleřtirilebilir ;
son kullanıcı ekran gösterimi parametreleřtirilebilir

Programlama

ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir

Teslimat kapsamı

Bus baęlantısı dahil

Hayır

Ekipman

Çalıřtırma noktalarının sayısı

8

Hırsızlıęa/demontaj korumasına sahip

Evet

Yapılandırma türü

Beschriftungsfeld(er) - Folie

Ürün tipi:

ürün tipi: basma düęme üçlü

Isıtma

yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya
soęutma kipi için

Kontrol

maksimum 2 kontrol devresinin sürekli (PI) veya
anahtarlanmış (2-nokta) kontrolü için ; ısıtma /
soęutma ünitesi ön ayarları için kontrol parametresi
; tek oda ayrı kumandası için

Yazılım

güncelleme

flash-controller teknolojisiyle

Emniyet

REACH uyumlu

Yes

RoHS uyumlu

Yes

Halojen içermez

No

Koruma

sökme korumalı

Alarm

veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte baęlantı
kesildikten sonra alarm telegramı

Kullanım kořulları

çalıřtırma sıcaklıęı

-5...45 °C

Sıcaklık

dahili ve/veya harici sensörle ortalama deęer
oluřturarak ısı ölçümü

Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düęmeler

ana tasarım hattı

KNX - Berker K.1/K.5

Sekonder tasarım hatları

KNX ; Berker K.5