




75663785



S.1/B.3/B.7 3'lü buton, Termostat/Etiket, antrasit/Alü

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Fonksiyon valf koruma işleviyle ; anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostatu işlevleri için

Zamanlayıcılar oda ısı zamanlayıcısıyla

Çalışma modu kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Dim alan karartma

Buton sayısı 3

Operasyon anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi ; kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametreleştirilebilir

Gösterge / ekran işletim kipi, kontrol ünitesi kilitlenme, oda/dış mekan ısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi ; simge göstergeli LC ekran

buton / push-buton 2 ek gösterge düğmesiyle

Bağlanabilirlik

kodlama düğmeli kilit işlevli

Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 52.3 x 24.9 mm

Yükseklik 110.8 mm

Genişlik 55.8 mm

Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

Ekran

Ekran ile Evet

Materyaller

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

LED kontrolü

LED beyaz işletim LED ve 6 kırmızı durum LED ile

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi

sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

Ayarlar

| | |
|-------------------|---|
| parametreleştirme | tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir ; son kullanıcı ekran gösterimi parametreleştirilebilir ; Varlık düğmesi ek işlev için parametreleştirilebilir |
| Programlama | ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir |

Teslimat kapsamı

| | |
|----------------------|-------|
| Bus bağlantısı dahil | Hayır |
|----------------------|-------|

Ekipman

| | |
|--------------------------------------|---|
| Çalıştırma noktalarının sayısı | 8 |
| Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip | Evet |
| Yapılandırma türü | Beschriftungsfeld(er) - Folie |
| Ürün tipi: | ürün tipi: basma düğme üçlü |
| Isıtma | yardımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soğutma kipi için |
| Kontrol | maksimum 2 kontrol devresinin sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrolü için ; ısıtma / soğutma ünitesi ön ayarları için kontrol parametresi ; tek oda ayrı kumandası için |

Yazılım

| | |
|------------|---------------------------------|
| güncelleme | flash-controller teknolojisiyle |
|------------|---------------------------------|

Emniyet

| | |
|-------------------------------------|---|
| atishalogenfreeexternallymaintained | No |
| Koruma | sökme korumalı |
| Alarm | veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı |

Kullanım koşulları

| | |
|----------------------|--|
| çalıştırma sıcaklığı | -5...45 °C |
| Sıcaklık | dahili ve/veya harici sensörle ortalama değer oluşturarak ısı ölçümü |

Kimlik

| | |
|--------------------------|---|
| Ürün ailesi | ürün ailesi: basma düğmeler |
| ana tasarım hattı | KNX - Berker S.1/B.3/B.7 |
| Sekonder tasarım hatları | KNX ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas |