



75664592



## B.IQ 4'lü termostat,KNX- B.IQ, siyah cam

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Evet
Zamanlayıcılar	oda ısı zamanlayıcısı ve 2 hafta zamanlayıcı işlevleriyle

### Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	-------------------------------------------------

### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	4
Operasyon	anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

### Boyutlar

Montaj yüksekliği	16.7 mm
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)	0 modüller
Yükseklik	149.2 mm
Genişlik	88.5 mm

### Ölçüm

değer iletici	kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
---------------	----------------------------------------------------------------------------

### Ekran

Ekran ile	Evet
-----------	------

### LED kontrolü

LED	mavi işletim LED ve 8 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)
-----	----------------------------------------------------------------------

### Ayarlar

parametreleştirme	tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir
-------------------	----------------------------------------------------

### Dahil olan aksesuarlar

Kutu	tekli duvar kutularına kurulum için
------	-------------------------------------

### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	10
Ürün tipi:	ürün tipi: B.IQ
Kontrol	tek oda ayrı kumandası için

### Yazılım

**Emniyet**

Koruma

sökme korumalı

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

**Kimlik**

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

Sürüm sorunu

2.6

ana tasarım hattı

KNX - Berker B.IQ

Sekonder tasarım hatları

KNX, B.IQ