



75664594



B.IQ 4'lü termostat,KNX- B.IQ, al.

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Evet
Zamanlayıcılar	oda ısı zamanlayıcısı ve 2 hafta zamanlayıcı işlevleriyle

Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Buton sayısı	4
Operasyon	anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

Boyutlar

Montaj yüksekliği	16.7 mm
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)	0 modüller
Yükseklik	149.2 mm
Genişlik	88.5 mm

Ölçüm

değer iletici	kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
---------------	--

Ekran

Ekran ile	Evet
-----------	------

Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

LED kontrolü

LED	mavi işletim LED ve 8 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)
-----	--

Ayarlar

parametreleştirme	tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir
-------------------	--

Dahil olan aksesuarlar

Kutu	tekli duvar kutularına kurulum için
------	-------------------------------------

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	10
Ürün tipi:	ürün tipi: B.IQ

Kontrol tek oda ayrı kumandası için

Yazılım

güncelleme flash-controller teknolojisiyle

Emniyet

Koruma sökme korumalı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Kimlik

Ürün ailesi ürün ailesi: basma düğmeler

Sürüm sorunu 2.6

ana tasarım hattı KNX - Berker B.IQ

Sekonder tasarım hatları KNX, B.IQ