



75664594



## B.IQ 4'lü termostat,KNX- B.IQ, al.

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Evet
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostatu işlevleri için ; valf koruma işleviyle ; yardım işlevi düğmesi etkinleştirilebilir
Zamanlayıcılar	oda ısı zamanlayıcısı ve 2 hafta zamanlayıcı işlevleriyle
Çalışma modu	kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi

### Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Dim	alan karartma
Buton sayısı	4
Operasyon	anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi ; kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametreleştirilebilir
Gösterge / ekran	işletim kipi, kontrol ünitesi kilitlenme, oda/dış mekan ısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi ; nesne tarafından anahtarlabilen simgeli LC ekranı
buton / push-buton	2 ek gösterge düğmesiyle

### Bağlanabilirlik

kodlama	düğmeli kilit işlevli
---------	-----------------------

### Boyutlar

Montaj yüksekliği	16.7 mm
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)	0 modüller
Yükseklik	149.2 mm
Genişlik	88.5 mm

### Ölçüm

değer iletici	kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
---------------	--

### Ekran

Ekran ile	Evet
-----------	------

### Materyaller

Yüzey görüntüsü	mat
-----------------	-----

### LED kontrolü

LED

mavi işletim LED ve 8 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)

### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi veri yolu kuplaj ünitesi artı siva altı montaj için

### Ayarlar

parametreleştirme tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir ; son kullanıcı ekran gösterimi parametreleştirilebilir ; Varlık düğmesi ek işlev için parametreleştirilebilir

Programlama ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir

### Dahil olan aksesuarlar

Kutu tekli duvar kutularına kurulum için

### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 10

Ürün tipi: ürün tipi: B.IQ

Isıtma yardımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soğutma kipi için

Kontrol ısıtma / soğutma ünitesi ön ayarları için kontrol parametresi ; tek oda ayrı kumandası için ; maksimum 2 kontrol devresinin sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrolü için

### Yazılım

güncelleme flash-controller teknolojisiyle

### Emniyet

Koruma sökme korumalı

Alarm veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit, 1 veya 2 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

### Kimlik

Ürün ailesi ürün ailesi: basma düğmeler

Sürüm sorunu 2.6

ana tasarım hattı KNX - Berker B.IQ

Sekonder tasarım hatları KNX ; B.IQ