



75664690

IP20



Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Zamanlayıcılar oda ısı zamanlayıcısı ve 2 hafta zamanlayıcı işlevleriyle

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

Buton sayısı 4

Operasyon anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

Boyutlar

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 0 modüller

Yükseklik 158.2 mm

Genişlik 88.5 mm

Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

LED kontrolü

LED mavi işletim LED ve 8 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)

Ayarlar

parametreleştirme tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

Dahil olan aksesuarlar

Kutu tekli duvar kutularına kurulum için

Ekipman

Ürün tipi: ürün tipi: B.IQ

Kontrol tek oda ayrı kumandası için

Yazılım

güncelleme flash-controller teknolojisiyle

Emniyet

Koruma sökme korumalı

Kullanım koşulları

Teknik değişikliklere tabidir

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Kimlik

Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
Sürüm sorunu	2.6
ana tasarım hattı	KNX - Berker B.IQ
Sekonder tasarım hatları	B.IQ, KNX

Kullanma talimatları

bilgilendirme metni

IR Radyo el vericisi sipariş no 2779 bakınız ev elektroniği.