


75665590



B.IQ 5'li termostat,KNX- B.IQ, cam beyaz

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Evet
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostatu işlevleri için ; valf koruma işleviyle ; yardım işlevi düğmesi etkinleştirilebilir
Zamanlayıcılar	oda ısı zamanlayıcısı ve 2 hafta zamanlayıcı işlevleriyle
Çalışma modu	kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi

Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Dim	alan karartma
Buton sayısı	5
Operasyon	kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametreleştirilebilir ; anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi
Gösterge / ekran	nesne tarafından anahtarlabilen simgeli LC ekranı ; işletim kipi, kontrol ünitesi kilitlenme, oda/dış mekan ısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi
buton / push-buton	2 ek gösterge düğmesiyle

Bağlanabilirlik

kodlama	düğmeli kilit işlevli
---------	-----------------------

Boyutlar

Montaj yüksekliği	16.7 mm
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)	0 modüller
Yükseklik	178.8 mm
Genişlik	88.5 mm

Ölçüm

değer iletici	kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
---------------	--

Ekran

Ekran ile	Evet
-----------	------

Materyaller

RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
-----------	----------------------

LED kontrolü

LED

mavi işletim LED ve 10 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi

veri yolu kuplaj ünitesi artı sıva altı montaj için

Ayarlar

parametreleştirme

son kullanıcı ekran gösterimi parametreleştirilebilir ;
Varlık düğmesi ek işlev için parametreleştirilebilir ;
tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

Programlama

ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil

Hayır

Dahil olan aksesuarlar

Kutu

tekli duvar kutularına kurulum için

Ekipman

Ürün tipi:

ürün tipi: B.IQ

Isıtma

yardımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya
soğutma kipi için

Kontrol

tek oda ayrı kumandası için ; ısıtma / soğutma
ünitesi ön ayarları için kontrol parametresi ;
maksimum 2 kontrol devresinin sürekli (PI) veya
anahtarlanmış (2-nokta) kontrolü için

Yazılım

güncelleme

flash-controller teknolojisiyle

Emniyet

Koruma

sökme korumalı

Alarm

veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit, 1 veya 2 byte bağlantı
kesildikten sonra alarm telegramı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

Sürüm sorunu

2.6

ana tasarım hattı

KNX - Berker B.IQ

Sekonder tasarım hatları

B.IQ ; KNX