



75665593



## B.IQ 5'li termostat,KNX- B.IQ, paslanmaz,çelik metal fırçalı

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile	Evet
Fonksiyon	anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostatı işlevleri için ; valf koruma işleviyle ; yardım işlevi düğmesi etkinleştirilebilir
Zamanlayıcılar	oda ısı zamanlayıcısı ve 2 hafta zamanlayıcı işlevleriyle
Çalışma modu	kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi

### Uyumluluk

Uzatma ünitesi	ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
----------------	---

### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı	Evet
Dim	alan karartma
Buton sayısı	5
Operasyon	kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametreleştirilebilir ; anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi
Gösterge / ekran	nesne tarafından anahtarlanaabilen simgeli LC ekranı ; işletim kipi, kontrol ünitesi kilitlenme, oda/dış mekan ısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi
buton / push-buton	2 ek gösterge düğmesiyle

### Bağlanabilirlik

kodlama	düğmeli kilit işlevli
---------	-----------------------

### Boyutlar

Montaj yüksekliği	16.7 mm
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)	0 modüller
Yükseklik	178.8 mm
Genişlik	88.5 mm

### Ölçüm

değer iletici	kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte
---------------	--

### Ekran

Ekran ile	Evet
-----------	------

### LED kontrolü

LED	mavi işletim LED ve 10 beyaz durum LED ile (etiketleme ve aydınlatma)
-----	---

**Bağlantı**

Veri yolu bağlantı ünitesi

veri yolu kuplaj ünitesi artı siva altı montaj için

**Ayarlar**

parametreleştirme

son kullanıcı ekran gösterimi parametreleştirilebilir ;  
Varlık düğmesi ek işlev için parametreleştirilebilir ;  
tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

Programlama

ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir

**Teslimat kapsamı**

Bus bağlantısı dahil

Hayır

**Dahil olan aksesuarlar**

Kutu

tekli duvar kutularına kurulum için

**Ekipman**

Ürün tipi:

ürün tipi: B.IQ

Isıtma

yardımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya  
soğutma kipi için

Kontrol

tek oda ayrı kumandası için ; ısıtma / soğutma  
ünitesi ön ayarları için kontrol parametresi ;  
maksimum 2 kontrol devresinin sürekli (PI) veya  
anahtarlanmış (2-nokta) kontrolü için**Yazılım**

güncelleme

flash-controller teknolojisiyle

**Emniyet**

Koruma

sökme korumalı

Alarm

veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit, 1 veya 2 byte bağlantı  
kesildikten sonra alarm telegramı**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

**Kimlik**

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

Sürüm sorunu

2.6

ana tasarım hattı

KNX - Berker B.IQ

Sekonder tasarım hatları

B.IQ ; KNX