



75665770



Termostatlı 5'li buton, ekran, K.1

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Fonksiyon valf koruma işleviyle ; anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostati işlevleri için

Zamanlayıcılar oda ısı zamanlayıcısıyla

Çalışma modu kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Dim alan karartma

Buton sayısı 5

Operasyon kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametreleştirilebilir ; anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

Gösterge / ekran işletim kipi, kontrol ünitesi kilitlenme, oda/dış mekan ısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi ; simge göstergeli LC ekran

buton / push-buton 2 ek gösterge düğmesiyle

Bağlanabilirlik

kodlama düğmeli kilit işlevli

Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 66.8 x 15.7 mm

Yükseklik 111 mm

Genişlik 70.9 mm

Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

Ekran

Ekran ile Evet

Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

LED kontrolü

LED beyaz işletim LED ve 10 kırmızı durum LED ile

Baęlantı

Veri yolu baęlantı ünitesi

sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

Ayarlar

parametreleřtirme	son kullanıcı ekran gösterimi parametreleřtirilebilir ; Varlık düęmesi ek iřlev için parametreleřtirilebilir ; tek ve iki düęmeli iřletim parametreleřtirilebilir
Programlama	ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir

Teslimat kapsamı

Bus baęlantısı dahil	Hayır
----------------------	-------

Ekipman

Çalıřtırma noktalarının sayısı	12
Hırsızlıęa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Ürün tipi:	ürün tipi: basma düęme beřli
Isıtma	yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soęutma kipi için
Kontrol	tek oda ayrı kumandası için ; ısıtma / soęutma ünitesi ön ayarları için kontrol parametresi ; maksimum 2 kontrol devresinin sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrolü için

Yazılım

güncelleme	flash-controller teknolojisiyle
------------	---------------------------------

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	No
Koruma	sökme korumalı
Alarm	veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte baęlantı kesildikten sonra alarm telegramı

Kullanım kořulları

çalıřtırma sıcaklıęı	-5...45 °C
Sıcaklık	dahili ve/veya harici sensörle ortalama deęer oluşturarak ısı ölçümü

Kimlik

Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düęmeler
ana tasarım hattı	KNX - Berker K.1/K.5
Sekonder tasarım hatları	KNX ; Berker K.1