



75665773



5'li buton, Termostatlı, ekran, K.5, paslanmaz,çelik

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Fonksiyon valf koruma işleviyle ; anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostatı işlevleri için

Zamanlayıcılar oda ısı zamanlayıcısıyla

Çalışma modu kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Dim alan karartma

Buton sayısı 5

Operasyon kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametreleştirilebilir ; anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

Gösterge / ekran simge göstergeli LC ekran ; işletim kipi, kontrol ünitesi kilitleme, oda/dış mekan ısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi

buton / push-buton 2 ek gösterge düğmesiyle

Bağlanabilirlik

kodlama düğmeli kilit işlevli

Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 66.8 x 15.7 mm

Yükseklik 15.7 mm

Genişlik 70.9 mm

Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

Ekran

Ekran ile Evet

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

LED kontrolü

LED beyaz işletim LED ve 10 kırmızı durum LED ile

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi

sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

Ayarlar

| | |
|-------------------|---|
| parametreleştirme | tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir ; Varlık düğmesi ek işlev için parametreleştirilebilir ; son kullanıcı ekran gösterimi parametreleştirilebilir |
| Programlama | ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir |

Teslimat kapsamı

| | |
|----------------------|-------|
| Bus bağlantısı dahil | Hayır |
|----------------------|-------|

Ekipman

| | |
|--------------------------------------|--|
| Çalıştırma noktalarının sayısı | 12 |
| Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip | Evet |
| Yapılandırma türü | Beschriftungsfeld(er) - Folie |
| Ürün tipi: | ürün tipi: basma düğme beşli |
| Isıtma | yardımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soğutma kipi için |
| Kontrol | tek oda ayrı kumandası için ; maksimum 2 kontrol devresinin sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrolü için ; ısıtma / soğutma ünitesi ön ayarları için kontrol parametresi |

Yazılım

| | |
|------------|---------------------------------|
| güncelleme | flash-controller teknolojisiyle |
|------------|---------------------------------|

Emniyet

| | |
|------------------------------------|--|
| atishalogenfreexternallymaintained | No |
| Koruma | sökme korumalı |
| Alarm | veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı |

Kullanım koşulları

| | |
|----------------------|---|
| çalıştırma sıcaklığı | -5...45 °C |
| Sıcaklık | dahili ve/veya harici sensörle ortalama değer oluşturarak ısı ölçümü |

Kimlik

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ürün ailesi | ürün ailesi: basma düğmeler |
| ana tasarım hattı | KNX - Berker K.1/K.5 |
| Sekonder tasarım hatları | KNX ; Berker K.5 |