



75665773



5'li buton, Termostatlı, ekran, K.5, paslanmaz,çelik

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Fonksiyon valf koruma işleviyle ; anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostati işlevleri için

Zamanlayıcılar oda ısı zamanlayıcısıyla

Çalışma modu kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Dim alan karartma

Buton sayısı 5

Operasyon kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametreleştirilebilir ; anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

Gösterge / ekran simge göstergeli LC ekran ; işletim kipi, kontrol ünitesi kilitlenme, oda/dış mekan ısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi

buton / push-buton 2 ek gösterge düğmesiyle

Bağlanabilirlik

kodlama düğmeli kilit işlevli

Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 66.8 x 15.7 mm

Yükseklik 15.7 mm

Genişlik 70.9 mm

Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

Ekran

Ekran ile Evet

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

LED kontrolü

LED beyaz işletim LED ve 10 kırmızı durum LED ile

Baęlantı

Veri yolu baęlantı ünitesi

sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

Ayarlar

parametreleřtirme

tek ve iki düęmeli iřletim parametreleřtirilebilir ;
Varlık düęmesi ek iřlev için parametreleřtirilebilir ;
son kullanıcı ekran gösterimi parametreleřtirilebilir

Programlama

ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir

Teslimat kapsamı

Bus baęlantısı dahil

Hayır

Ekipman

Çalıřtırma noktalarının sayısı

12

Hırsızlıęa/demontaj korumasına sahip

Evet

Yapılandırma türü

Beschriftungsfeld(er) - Folie

Ürün tipi:

ürün tipi: basma düęme beřli

Isıtma

yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya
soęutma kipi için

Kontrol

tek oda ayrı kumandası için ; maksimum 2 kontrol
devresinin sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta)
kontrolü için ; ısıtma / soęutma ünitesi ön ayarları
için kontrol parametresi

Yazılım

güncelleme

flash-controller teknolojisiyle

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained

No

Koruma

sökme korumalı

Alarm

veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte baęlantı
kesildikten sonra alarm telegramı

Kullanım kořulları

çalıřtırma sıcaklıęı

-5...45 °C

Sıcaklık

dahili ve/veya harici sensörle ortalama deęer
oluřturarak ısı ölçümü

Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düęmeler

ana tasarım hattı

KNX - Berker K.1/K.5

Sekonder tasarım hatları

KNX ; Berker K.5