




75665785



## Termostatlı 5'li buton, ekran, B.3/B.7

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Fonksiyon anahtar, basma düğmesi, dimmer, kepenk ve oda termostatı işlevleri için ; valf koruma işleviyle

Zamanlayıcılar oda ısı zamanlayıcısıyla

Çalışma modu kontrolör işletim kipleri: ek işlev, bekleme, gece ve don/ısı koruma kipi

### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Dim alan karartma

Buton sayısı 5

Operasyon kepenk işletim konsepti kısa-uzun-kısa ve uzun-kısa parametrelendirilebilir ; anahtarlama, basma, kepenkler ve kısma için tek bir basma düğmesi işlemi

Gösterge / ekran işletim kipi, kontrol ünitesi kilitlenme, oda/dış mekan ısı, zaman (saat gereklidir) gösterilmesi ; simge göstergeli LC ekran

buton / push-buton 2 ek gösterge düğmesiyle

### Bağlanabilirlik

kodlama düğmeli kilit işlevli

### Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 52.3 x 15.6 mm

Yükseklik 15.6 mm

Genişlik 55.8 mm

### Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

### Ekran

Ekran ile Evet

### Materyaller

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

### LED kontrolü

LED beyaz işletim LED ve 10 kırmızı durum LED ile

**Baęlantı**

Veri yolu baęlantı ünitesi

sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

**Ayarlar**

parametreleřtirme	Varlık düęmesi ek iřlev için parametreleřtirilebilir ; tek ve iki düęmeli iřletim parametreleřtirilebilir ; son kullanıcı ekran gösterimi parametreleřtirilebilir
Programlama	ETS2 ile V1.2a ve üzeri ve ETS3 ile programlanabilir

**Teslimat kapsamı**

Bus baęlantısı dahil	Hayır
----------------------	-------

**Ekipman**

Çalıřtırma noktalarının sayısı	12
Hırsızlıęa/demontaj korumasına sahip	Evet
Yapılandırma türü	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Ürün tipi:	ürün tipi: basma düęme beřli
Isıtma	yadımcı adım olarak veya olmadan ısıtma ve/veya soęutma kipi için
Kontrol	maksimum 2 kontrol devresinin sürekli (PI) veya anahtarlanmış (2-nokta) kontrolü için ; ısıtma / soęutma ünitesi ön ayarları için kontrol parametresi ; tek oda ayrı kumandası için

**Yazılım**

güncelleme	flash-controller teknolojisiyle
------------	---------------------------------

**Emniyet**

atishalogenfreeexternallymaintained	No
Koruma	sökme korumalı
Alarm	veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte baęlantı kesildikten sonra alarm telegramı

**Kullanım kořulları**

çalıřtırma sıcaklıęı	-5...45 °C
Sıcaklık	dahili ve/veya harici sensörle ortalama deęer oluşturarak ısı ölçümü

**Kimlik**

Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düęmeler
ana tasarım hattı	KNX - Berker S.1/B.3/B.7
Sekonder tasarım hatları	KNX ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas