




75740101



KNX Touch cntrl TFT ekran, Integro bus bağı. KNX, parlak siyah

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

Fonksiyonlar

Vericiler/aktüatörler için merkezi fonksiyonel birim Evet
Entegre DCF77 alıcısı Hayır

Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton programlama düğmesiyle
varlık butonu Hayır
LED durumu Hayır

Voltaj

Yardımcı gerilim 24 V DC
Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) ≈ 10 mA

Boyutlar

Derinlik 44 mm
ekleme derinliği 25.5 mm
Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 0 modüller
Yükseklik 75 mm
Genişlik 95 mm

Güç

Güç tüketimi (yedek) 0.6 W
Güç tüketimi, KNX ≈ 1 W

Ekran

Çözünürlüklü grafik ekran 320 x 240 px
Ekran ile Evet
TFT ekran büyüklüğü 3.5 "

Algılama

IR sensör Hayır

Materyaller

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

Şeffaf

Hayır

Bağlantı

Kablo kesiti (bükülgen), kablo sonlandırma manşonlu	0.25 mm ²
Veri yolu bağlantı ünitesi	bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
Veri yolu bağlantısı	bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Kablo

İkili kablo uzunluğu, uzatılabilir	maks. 10 m
------------------------------------	------------

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları	system
----------------------------------	--------

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	6
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Manuel ayar noktası ayarı	Evet
Sıcaklık kontrolörü	Evet
Zamanlayıcı saat	Hayır

Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
-------------------	------

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	0...50 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-10...50 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)
Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan)	95 % (yoğunlaşma olmadan)

Kimlik

Ürün ailesi	ürün ailesi ısıtma, iklimlendirme, havalandırma
ana tasarım hattı	KNX