



80040001



Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu sıva altı montaj

Bağlanabilirlik

Arayüz INSTABUS EIB kullanıcı modülleri ve veri yolu hattı arasında arabirim olarak

Voltaaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) ≈ 10 mA

Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 0 modüller

LED kontrolü

LED programlama LED ile

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Kontakların sayısı 4

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system, easy

Ekipman

Ürün tipi: ürün tipi: veri yolu kuplaj ünitesi

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -20...70 °C (> 45 °C'de saklanması servis ömrünü azaltır)

Kimlik

Ürün ailesi ürün ailesi: sistem komponentleri

ana tasarım hattı KNX

