



80040011



### Teknik özellikler

#### Bağlanabilirlik

Arayüz INSTABUS EIB kullanıcı modülleri ve veri yolu hattı arasında arabirim olarak

#### Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

#### Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) ≈ 10 mA

#### Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 0 modüller

#### LED kontrolü

LED programlama LED ile

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

#### Bağlantı

Kontakların sayısı 4

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

#### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system, easy

#### Ekipman

Ürün tipi: ürün tipi: veri yolu kuplaj ünitesi

#### Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained No

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -20...70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)

#### Kimlik

Ürün ailesi ürün ailesi: sistem komponentleri

ana tasarım hattı KNX