


80141180



IP20



### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitleme modu sıva altı montaj

#### Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

#### Voltaaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

#### Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) max. 10 mA

#### Boyutlar

ekleme derinliği 31 mm

Yükseklik 71 mm

#### Güç

Güç tüketimi, KNX ≈ 108 mW

#### Materyaller

RAL rengi RAL 7035 - Açık gri

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünüleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

#### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

#### Ekipman

Ürün tipi: ürün tipi: basma düğme tekli

#### Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Koruma sökme korumalı

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -20...70 °C (> 45 °C'de saklanması servis ömrünü azaltır)

#### Kimlik

---

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

---

ana tasarım hattı

KNX - Berker S.1/B.3/B.7

---

Sekonder tasarım hatları

KNX, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas