




80141329



#### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 1

#### Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) max. 20 mA

#### Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 56.4 mm

Yükseklik 58.7 mm

Genişlik 58.7 mm

#### Güç

Güç tüketimi, KNX ≈ 150 mW

#### Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

#### Ekran

Ekran ile Hayır

#### Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi siva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

#### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system, easy

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

#### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 2

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Ürün tipi:	ürün tipi: basma düğme tekli
<b>Emniyet</b>	
atishalogenfreeexternallymaintained	No
Koruma	sökme korumalı
Alarm	veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı
<b>Kullanım koşulları</b>	
çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C
<b>Kimlik</b>	
Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
ana tasarım hattı	KNX - Berker Q.1/Q.3
Sekonder tasarım hatları	KNX ; Q.1