




80142329



Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 2

Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) max. 20 mA

Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 56.4 x 26.8 mm

Yükseklik 58.7 mm

Genişlik 58.7 mm

Güç

Güç tüketimi, KNX ≈ 150 mW

Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

Ekran

Ekran ile Hayır

Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi siva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system, easy

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 4

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Ürün tipi:

ürün tipi: basma düğme çiftli

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained

No

Koruma

sökme korumalı

Alarm

veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı

-20...70 °C

Kimlik

Ürün ailesi

ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı

KNX - Berker Q.1/Q.3

Sekonder tasarım hatları

KNX ; Q.1