





80143326

IP20



Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 3

Operasyon 1 veya 2 düğmeli işletim konsepti seçilebilir

Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) max. 20 mA

Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 56.4 x 17 mm

Yükseklik 58.7 mm

Genişlik 58.7 mm

Güç

Güç tüketimi, KNX ≈ 150 mW

Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

Ekran

Ekran ile Hayır

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system, easy

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 6

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Ürün tipi: ürün tipi: basma düğme üçlü

Emniyet

| | |
|-------------------------------------|----|
| atishalogenfreeexternallymaintained | No |
|-------------------------------------|----|

| | |
|--------|----------------|
| Koruma | sökme korumalı |
|--------|----------------|

| | |
|-------|---|
| Alarm | veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı |
|-------|---|

Kullanım koşulları

| | |
|----------------------|------------|
| çalıştırma sıcaklığı | -5...45 °C |
|----------------------|------------|

| | |
|--------------------------|-------------|
| Saklama/taşıma sıcaklığı | -20...70 °C |
|--------------------------|-------------|

Kimlik

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Ürün ailesi | ürün ailesi: basma düğmeler |
|-------------|-----------------------------|

| | |
|-------------------|----------------------|
| ana tasarım hattı | KNX - Berker Q.1/Q.3 |
|-------------------|----------------------|

| | |
|--------------------------|-----------|
| Sekonder tasarım hatları | KNX ; Q.1 |
|--------------------------|-----------|