



80144326

IP20



### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 4

### Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) max. 20 mA

### Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 56.4 x 12 mm

Yükseklik 58.7 mm

Genişlik 58.7 mm

### Güç

Güç tüketimi, KNX ≈ 150 mW

### Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

### Ekran

Ekran ile Hayır

### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system, easy

### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 8

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Ürün tipi: ürün tipi: basma düğme dörtlü

### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	No
Koruma	sökme korumalı
Alarm	veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı
<b>Kullanım koşulları</b>	
çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C
<b>Kimlik</b>	
Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
ana tasarım hattı	KNX - Berker Q.1/Q.3
Sekonder tasarım hatları	KNX ; Q.1