



80144329



#### Teknik özellikler

##### Mimari

Sabitlenme modu siva altı montaj

##### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

##### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

##### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 4

##### Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) max. 20 mA

##### Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 56.4 x 12 mm

Yükseklik 58.7 mm

Genişlik 58.7 mm

##### Güç

Güç tüketimi, KNX ≈ 150 mW

##### Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

##### Ekran

Ekran ile Hayır

##### Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

##### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi siva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

##### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

##### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

##### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı	8
Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip	Evet
Ürün tipi:	ürün tipi: basma düğme dörtlü

### Emniyet

Koruma indeksi IP	IP20
Koruma	sökme korumalı
Alarm	veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C

### Kimlik

Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
ana tasarım hattı	KNX - Berker Q.1/Q.3
Sekonder tasarım hatları	KNX, Q.1