



80161773

IP20



### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 1

#### Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) max. 20 mA

#### Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 66.8 x 52.8 mm

Yükseklik 55.1 mm

Genişlik 70.9 mm

#### Güç

Güç tüketimi, KNX ≈ 150 mW

#### Ölçüm

değer iletici kısmı, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

#### Ekran

Ekran ile Hayır

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi sıva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

#### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system, easy

parametreleştirme tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

#### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 2

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Ürün tipi: ürün tipi: basma düğme tekli

**Emniyet**

---

atishalogenfreeexternallymaintained	No
-------------------------------------	----

---

Koruma	sökme korumalı
--------	----------------

---

Alarm	veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı
-------	---

---

**Kullanım koşulları**

---

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
----------------------	------------

---

Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C
--------------------------	-------------

---

**Kimlik**

---

Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
-------------	-----------------------------

---

ana tasarım hattı	KNX - Berker K.1/K.5
-------------------	----------------------

---

Sekonder tasarım hatları	KNX ; Berker K.5
--------------------------	------------------

---