




80161865

IP20



#### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Hayır

#### Uyumluluk

Uzatma ünitesi ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi

#### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 1

#### Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) max. 20 mA

#### Güç

Güç tüketimi, KNX ≈ 150 mW

#### Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

#### Ekran

Ekran ile Hayır

#### Materyaller

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi siva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

#### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system, easy

parametreleştirme tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

#### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

#### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 2

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Hayır

Ürün tipi: ürün tipi: basma düğme tekli

#### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

Koruma	sökme korumalı
Alarm	veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı
<b>Kullanım koşulları</b>	
çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)
<b>Kimlik</b>	
Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
Sekonder tasarım hatları	KNX ; R.1 ; Serie 1930