




80163774

IP20



3'lü buton+ KYM LED,sıc. sen.KNX- K.5, al.

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 3

Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) max. 20 mA

Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 66.8 x 15.7 mm

Yükseklik 55.1 mm

Genişlik 70.9 mm

Güç

Güç tüketimi, KNX ≈ 150 mW

Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

Ekran

Ekran ile Hayır

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi siva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system, easy

parametreleştirme tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 6

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Ürün tipi: ürün tipi: basma düğme üçlü

Emniyet

| | |
|--------|----------------|
| Koruma | sökme korumalı |
|--------|----------------|

| | |
|-------|---|
| Alarm | veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı |
|-------|---|

Kullanım koşulları

| | |
|----------------------|------------|
| çalıştırma sıcaklığı | -5...45 °C |
|----------------------|------------|

| | |
|--------------------------|--|
| Saklama/taşıma sıcaklığı | -20...70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır) |
|--------------------------|--|

Kimlik

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Ürün ailesi | ürün ailesi: basma düğmeler |
|-------------|-----------------------------|

| | |
|-------------------|----------------------|
| ana tasarım hattı | KNX - Berker K.1/K.5 |
|-------------------|----------------------|

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Sekonder tasarım hatları | KNX ; Berker K.1 ; Berker K.5 |
|--------------------------|-------------------------------|