




80164773

IP20



Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 4

Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) max. 20 mA

Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 66.8 x 25 mm

Yükseklik 25 mm

Genişlik 66.8 mm

Güç

Güç tüketimi, KNX ≈ 150 mW

Ölçüm

değer iletici kısmı, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

Ekran

Ekran ile Hayır

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi siva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system, easy

parametreleştirme tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 8

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Ürün tipi: ürün tipi: basma düğme dörtlü

Kullanım durumları

Çerçeve Yalnız geniş kesikli çerçeve için

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	No
-------------------------------------	----

Koruma	sökme korumalı
--------	----------------

Alarm	veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı
-------	---

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
----------------------	------------

Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)
--------------------------	--

Kimlik

Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
-------------	-----------------------------

Sekonder tasarım hatları	KNX ; Berker K.1 ; Berker K.5
--------------------------	-------------------------------
