




80164774

IP20



### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 4

### Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) max. 20 mA

### Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 66.8 x 25 mm

Yükseklik 25 mm

Genişlik 66.8 mm

### Güç

Güç tüketimi, KNX ≈ 150 mW

### Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

### Ekran

Ekran ile Hayır

### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi siva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system, easy

parametreleştirme tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 8

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Ürün tipi: ürün tipi: basma düğme dörtlü

### Kullanım durumları

Çerçeve Yalnız geniş kesikli çerçeve için

**Emniyet**

---

atishalogenfreeexternallymaintained	No
-------------------------------------	----

---

Koruma	sökme korumalı
--------	----------------

---

Alarm	veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı
-------	---

---

**Kullanım koşulları**

---

çalıştırma sıcaklığı	-5...45 °C
----------------------	------------

---

Saklama/taşıma sıcaklığı	-20...70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)
--------------------------	--

---

**Kimlik**

---

Ürün ailesi	ürün ailesi: basma düğmeler
-------------	-----------------------------

---

Sekonder tasarım hatları	KNX ; Berker K.1 ; Berker K.5
--------------------------	-------------------------------

---