



80164776



#### Teknik özellikler

##### Mimari

Sabitlenme modu siva altı montaj

##### Fonksiyonlar

Oda sıcaklığı kontrolörü ile Evet

##### Kontroller ve göstergeler

LED ekranlı Evet

Buton sayısı 4

##### Elektrik akımı

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) max. 20 mA

##### Boyutlar

Etiket alanı uzunluğu (GxY) 66.8 x 25 mm

Yükseklik 25 mm

Genişlik 66.8 mm

##### Güç

Güç tüketimi, KNX ≈ 150 mW

##### Ölçüm

değer iletici kısma, pozisyon, parlaklık ve ısı değerleri için değer iletici 1 ve 2 byte

##### Ekran

Ekran ile Hayır

##### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi siva altı montaj veri yolu kuplaj ünitesi

##### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

parametreleştirme tek ve iki düğmeli işletim parametreleştirilebilir

##### Teslimat kapsamı

Bus bağlantısı dahil Hayır

##### Ekipman

Çalıştırma noktalarının sayısı 8

Hırsızlığa/demontaj korumasına sahip Evet

Ürün tipi: ürün tipi: basma düğme dörtlü

**Kullanım durumları**

Çerçeve Yalnız geniş kesikli çerçeve için

**Emniyet**

Koruma indeksi IP IP20

Koruma sökme korumalı

Alarm veri yolu kuplaj ünitesi 1 bit veya 1 byte bağlantı kesildikten sonra alarm telegramı

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -20...70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)

**Kimlik**

Ürün ailesi ürün ailesi: basma düğmeler

Sekonder tasarım hatları KNX, Berker K.1, Berker K.5