




80440100

IK04 IP21



## KNX termostat, renkli ekran, Integro Bus bağı.KNX

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitlenme modu siva altı montaj

#### Voltaj

Yardımcı gerilim 24 V DC

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

#### Elektrik akımı

Mevcut tüketim (çalışma) 25 mA

Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı) max. 10 mA

#### Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

Ekran boyutları (G x Y) 38.28 x 30.26 mm

Ray monteli cihazın genişliği (RMD) 0 modüller

Genişlik 71 mm

#### Ekran

TFT ekran büyüklüğü 1.93"

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli, siva altı ve oyuk duvara montaj için, tek montaj için, dikey montaj için

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Bağlantı harici zemin ısı algılayıcı/uzaktan algılayıcı için ek bağlantılı

#### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

#### Ekipman

Isıtma ısıtma ve/veya soğutma kipi için, ısıtma veya soğutma 2 kademede yapılır

Kontrol tek oda ayrı kumandası için

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -20...70 °C (> 45 °C'de saklanması servis ömrünü azaltır)

**Kimlik**

Ürün ailesi

ürün ailesi ısıtma, iklimlendirme, havalandırma

ana tasarım hattı

KNX