



80960285

IP20



## 1'li buton modülü kapağı, şeffaf cam,/B.3/B.7, ant. mat

### Teknik özellikler

#### Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

#### Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

#### Boyutlar

Yükseklik 55 mm

#### Güç

Güç tüketimi, KNX ≈ 108 mW

#### Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Yüzey işleme tipi işlenmemiş

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

#### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system, easy

#### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

Koruma sökme korumalı

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -20...70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)

#### Kimlik

Ürün ailesi ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı KNX - Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları KNX ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas