




80960326

IP20



## 2'li buton modülü kapağı, şeffaf cam Q.1/Q.3, ant. kadifemsi, lake

### Teknik özellikler

#### Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

#### Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

#### Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

#### Boyutlar

Yükseklik 58 mm

#### Güç

Güç tüketimi, KNX ≈ 108 mW

#### Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünlük veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

#### Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

#### Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Koruma sökme korumalı

#### Kullanım koşulları

Çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -20...70 °C (> 45 °C'de saklanması servis ömrünü azaltır)

#### Kimlik

Ürün ailesi ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı KNX - Berker Q.1/Q.3

Sekonder tasarım hatları KNX, Q.1