



80960329

IP20



2'li buton modülü kapağı, şeffaf cam Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi

Teknik özellikler

Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

Voltaaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Boyutlar

Yükseklik 58 mm

Güç

Güç tüketimi, KNX ≈ 108 mW

Materyaller

RAL rengi RAL 9010 - Saf beyaz

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünüleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system, easy

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

Koruma sökme korumalı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -20...70 °C (> 45 °C'de saklanması servis ömrünü azaltır)

Kimlik

Ürün ailesi ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı KNX - Berker Q.1/Q.3

Sekonder tasarım hatları KNX ; Q.1