



80960373

IP20



2'li buton modülü, şeffaf cam, K.5, paslanmaz,çelik mat,lake

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu siva altı montaj

Kontroller ve göstergeler

buton / push-buton programlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile

Voltaj

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Boyutlar

Yükseklik 55 mm

Güç

Güç tüketimi, KNX ≈ 108 mW

Materyaller

Yüzey görüntüsü mat

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünlük veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

Emniyet

Koruma indeksi IP IP20

Koruma sökme korumalı

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Saklama/taşıma sıcaklığı -20...70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)

Kimlik

Ürün ailesi ürün ailesi: basma düğmeler

ana tasarım hattı KNX - Berker K.1/K.5

Sekonder tasarım hatları KNX, Berker K.1, Berker K.5