



836562507

### Teknik özellikler

#### Mimari

anahtar sayısı	1
Sabitleme modu	Dahili kurulum

#### Konfigürasyon

Anahtar modu	değiştirme
Antibakteriyel tedavi	Hayır

#### Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut	Hayır
----------------------	-------

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
---------------	-------

#### Elektrik akımı

Anahtarlama akımı	10 AX
-------------------	-------

#### Boyutlar

Derinlik	25 mm
Yükseklik	55.5 mm
Genişlik	55.5 mm

#### Bağlantı

Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile
Bağlantı tipi	Vida bağlantısı

#### Ekipman

Isıtma şalteri	Hayır
----------------	-------

#### Emniyet

Koruma indeksi IP	IP44
-------------------	------