



836562507

### Teknik özellikler

#### Mimari

anahtar sayısı 1

#### Konfigürasyon

Anahtar modu değiştirme

Antibakteriyel tedavi Hayır

#### Uyumluluk

IFTTT desteği mevcut Hayır

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 250 V

#### Elektrik akımı

Anahtarlama akımı 10 AX

#### Boyutlar

Derinlik 25 mm

Yükseklik 55.5 mm

Genişlik 55.5 mm

#### Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Bağlantı tipi Vida bağlantısı

#### Ekipman

Isıtma şalteri Hayır

#### Emniyet

Koruma indeksi IP IP44