



841952502

Teknik özellikler

Mimari

Tasarım	DIN 49440
Sabitlenme modu	sıva altı montaj

Konfigürasyon

modül sayısı	1
--------------	---

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz
Anma akımı	16 A

Elektrik akımı

Anma akımı	16 A
------------	------

Materyaller

Renk	beyaz
RAL rengi	RAL 9010 - Saf beyaz
Yüzey görüntüsü	mat
Metalik renk	Hayır

Bağlantı

Bağlantı terminalleri	DIN 49073-1
Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile

Emniyet

Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu	IK02
Koruma indeksi IP	IP20
Gelişmiş kontak koruması ile	Evet