



85121100

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

yavaşça açma ampul korumalı yavaşça açma

### Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

### Voltaaj

Çalışma gerilimi 230 V AC

### Sigorta

Sigorta kısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)

### Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

### Güç

Kısımlabilir konvansiyonel trafolar 25...400 VA

Güç tüketimi, bekleme (Kanal 1/Kanal 2) < 0.3/0.7 W

Güç tüketimi (yedek) < 0.3 W

Elektronik transformatörler ve çift modlu transformatörler 25...400 W

### Floresan ampul kontrolü

Dim edilebilir enerji tasarruflu lambalar 13...80 W

### LED kontrolü

Kısımlabilir 230 V retrofit LED lambalar 5...70 W

### Akkor ampul kontrolü

230 V akkor lambalar ve halojen lambalar 25...400 W

### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

### Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

### Kablo

Yük kablosu uzunluğu maks. 100 m

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

