



85121100

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

yavaşça açma ampul korumalı yavaşça açma

Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

Voltaaj

Çalışma gerilimi 230 V AC

Sigorta

Sigorta kısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)

Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

Güç

Kısılabilir konvansiyonel trafolar 25...400 VA

Güç tüketimi, bekleme (Kanal 1/Kanal 2) < 0.3/0.7 W

Güç tüketimi (yedek) < 0.3 W

Elektronik transformatörler ve çift modlu transformatörler 25...400 W

Floresan ampul kontrolü

Dim edilebilir enerji tasarruflu lambalar 13...80 W

LED kontrolü

Kısılabilir 230 V retrofit LED lambalar 5...70 W

Akkor ampul kontrolü

230 V akkor lambalar ve halojen lambalar 25...400 W

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Vidalı terminaller (maksimum.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Kablo

Yük kablosu uzunluğu maks. 100 m

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Enerji tasarruflu | düşük iç enerji gereksinimi |
| Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) | 0...65 % (yoğunlaşma olmadan) |
| Kimlik | |
| Uygulama, kullanım | Hareket dedektörü |
| ana tasarım hattı | Berker.Net |