



85122200

anahtar girişi 2'li,

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

yavaşça açma ampul korumalı yavaşça açma

Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

Voltaj

Çalışma gerilimi 230 V AC

Sigorta

Sigorta kısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)

Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

Güç

Kısılabilir konvansiyonel trafolar kanal başına 35...300 VA

Güç tüketimi, bekleme (Kanal 1/Kanal 2) < 0.3/0.7 W

Elektronik transformatörler ve çift modlu transformatörler kanal başına 35...300 VA

Floresan ampul kontrolü

Dim edilebilir enerji tasarruflu lambalar kanal başına 15...54 W

LED kontrolü

Kısılabilir 230 V retrofit LED lambalar kanal başına 12...40 W

Akkor ampul kontrolü

230 V akkor lambalar ve halojen lambalar kanal başına 35...300 W

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Kablo

Yük kablosu uzunluğu maks. 100 m

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

