



85122200

## anahtar girişi 2'li,

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

yavaşça açma

ampul korumalı yavaşça açma

### Temel elektriksel özellikler

Frekans

50/60 Hz

### Voltaj

Çalışma gerilimi

230 V AC

### Sigorta

Sigorta

kısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)

### Boyutlar

ekleme derinliği

32 mm

### Güç

Kısılabilir konvansiyonel trafolar

kanal başına 35...300 VA

Güç tüketimi, bekleme (Kanal 1/Kanal 2)

< 0.3/0.7 W

Elektronik transformatörler ve çift modlu transformatörler

kanal başına 35...300 VA

### Floresan ampul kontrolü

Dim edilebilir enerji tasarruflu lambalar

kanal başına 15...54 W

### LED kontrolü

Kısılabilir 230 V retrofit LED lambalar

kanal başına 12...40 W

### Akkor ampul kontrolü

230 V akkor lambalar ve halojen lambalar

kanal başına 35...300 W

### Kurulum, montaj

kurulum modu

açılır pençeli

### Bağlantı

Vidalı terminaller (maksimum.)

2 x 1,5/1 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Bağlantı tipi

vidalı terminaller ile

### Kablo

Yük kablosu uzunluğu

maks. 100 m

### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı

-5...45 °C

Enerji tasarruflu

düşük iç enerji gereksinimi

**Kimlik**

Uygulama, kullanım

Hareket dedektörü

ana tasarım hattı

Berker.Net