



85141139

**1'li,R.1/R.3/1930/R.classic,parlak beyaz**

**Teknik özellikler**

**Kontroller ve göstergeler**

Operasyon 2 basma düğmeli işletim konseptiyle

**Temel elektriksel özellikler**

Anma gerilimi 12 V

**Boyutlar**

Çap 57.4 mm

**Ayarlar**

Gölgeleme parametresi R1\_biały

Lazer parametresi R1\_weiß

**Ekipman**

Yapılandırma türü Laserdruck

**Emniyet**

atishalogenfreexternallymaintained No

**Kullanım koşulları**

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Enerji tasarrufu düşük iç enerji gereksinimi

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

**Kimlik**

Sekonder tasarım hatları R.1