



85141139

1'li,R.1/R.3/1930/R.classic,parlak beyaz

Teknik özellikler

Kontroller ve göstergeler

Operasyon 2 basma düğmeli işletim konseptiyle

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 12 V

Boyutlar

Çap 57.4 mm

Ayarlar

Gölgeleme parametresi R1_biały

Lazer parametresi R1_weiß

Ekipman

Yapılandırma türü Laserdruck

Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained No

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Enerji tasarrufu düşük iç enerji gereksinimi

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

Kimlik

Sekonder tasarım hatları R.1