



85142131

2'li,R.1/R.3/1930/R.classic,parlak siyah

#### Teknik özellikler

#### Kontroller ve göstergeler

Operasyon her seride 2 basma düğmeli işletim konseptiyle

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 12 V

#### Ayarlar

Gölgeleme parametresi R1\_czarny

Lazer parametresi R1\_schwarz

#### Ekipman

Yapılandırma türü Laserdruck

#### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Enerji tasarruflu düşük iç enerji gereksinimi

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

#### Kimlik

Sekonder tasarım hatları R.1