



85142175

## 2'li,K.1, ant. mat,lake

### Teknik özellikler

#### Kontroller ve göstergeler

Operasyon her seride 2 basma düğmeli işletim konseptiyle

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 12 V

#### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

Koruma sökme korumalı

#### Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Enerji tasarruflu düşük iç enerji gereksinimi

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

#### Kimlik

Sekonder tasarım hatları Berker K.1