



85221100

kör kapak ucu

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Güç rezervi 0 sa

Temel elektriksel özellikler

Frekans 50/60 Hz

Elektrik akımı

cos ϕ = 0.6'da anahtarlama akımı maks. 3 A

Boyutlar

ekleme derinliği 32 mm

Pençe kılavuzu montaj derinliği 32 mm

Muhafaza kurulum derinliği 22 mm

Aydınlatma kontrolü

Alacakaranlık ayar aralığı 0 lx

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençeli

Bağlantı

Vidalı terminaller (maksimum.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Kablo

Yük kablosu uzunluğu maks. 100 m

Ekipman

Yön değişikliği için geçiş süresi < 0.6 s

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -5...45 °C

Enerji tasarrufu düşük iç enerji gereksinimi

Bağıl nem (yoğunlaşma olmadan) 0...65 % (yoğunlaşma olmadan)

Kimlik

ana tasarım hattı Berker.Net